

Garant

Płytki skrawające DNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 110404



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2924 110404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zawartość	250752 HB7120-1
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2924 110404