

Garant

Płytki skrawające DNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 110408



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2924 110408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zawartość	250754 HB7120-1
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2924 110408