

**Płytki skrawające SCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HBT130, wielk.: 09T304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2674 09T304
GTIN	4067263096696
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Zawartość	260791 HBT130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
powłoka	TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2674 09T304