

**Płytki skrawające TCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HBT130, wielk.: 16T308****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2684 16T308
GTIN	4067263096979
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
powłoka	TiCN
Zawartość	261019 HBT130
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2684 16T308