

Garant**Płytki skrawające SCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7035-2, wielk.: 09T304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2832 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
liczba sztuk	50
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,4 mm
Zawartość	260742 HB7035-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2832 09T304