

Garant

**Płytki skrawające DCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 070204**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3517 070204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania a_p maks.	1,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
liczba sztuk	50
Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
Zawartość	260353 HB7130-2

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3517 070204