

**Garant**

**Płytki skrawające DNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7120-1,  
Rozmiar: 110408**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG2927 110408 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

## Opis techniczny

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne           |
| Zawartość                                           | 250754 HB7120-1   |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$            | 0,55 mm           |
| Zastosowanie główne                                 | M                 |
| promień naroża                                      | 0,8 mm            |
| liczba sztuk                                        | 50                |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$           | 2,75 mm           |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,5 - 5 mm        |
| Materiał ostrza                                     | HM                |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | DNMG 110408       |
| tolerancja                                          | M                 |
| posuw $f$                                           | 0,2 - 0,5 mm/obr, |
| liczba wymian/ostrzy                                | 4                 |

## Karta danych

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 80 - 260 mm/min                           |
| Gatunek                                      | HB7120-1                                  |
| Warunki skrawania                            | ciągły                                    |
| Łamacz wiórów                                | VM                                        |
| Rodzaj produktu                              | Wymienna płytki<br>skrawająca do toczenia |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2927 110408