

Garant

Płytki skrawające TCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7010-2, wielk.: 16T308



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2839 16T308
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	3
Zawartość	260958 HB7010-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2839 16T308