

Garant

**Płytki skrawające VBGT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7310,
Rozmiar: 160408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3828 160408
GTIN	4069515046510
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
Zawartość	261234 HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Zastosowanie główne	N
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT 160408
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
tolerancja	G

Karta danych

Gatunek	HB7310
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3828 160408