

**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca CNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3902 09T304
GTIN	4067263092476
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Zawartość	250188 HBT020
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
powłoka	TiCN
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3902 09T304