

**Płytki skrawające CNMG do obróbki zgrubnej 50 szt., HBT020, Rozmiar: 120412****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3905 120412
GTIN	4067263092766
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,8 - 6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
powłoka	TiCN
Zawartość	250219 HBT020
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PR

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3905 120412