

**Płytki skrawająca CNMG do obróbki zgrubnej 50 szt., HBT020, Rozmiar: 160608****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3905 160608
GTIN	4067263092780
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	250220 HBT020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
głębokość skrawania a_p	1,8 - 6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PR

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3905 160608