

**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca DNMG, obróbka zgrubna, 30 sztuk, HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG3908 110404
GTIN	4067263092919
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
Materiał ostrza	HM
Zawartość	250780 HBT020
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
liczba sztuk	30
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM

Karta danych

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3908 110404