

Garant

**Płytki skrawające VNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7120-1,
Rozmiar: 160404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2973 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	251802 HB7120-1
posuw f	0,05 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
liczba sztuk	50
liczba wymian/ostrzy	4
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2.5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2973 160404