

Garant

Płytki skrawające VBMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 160408



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3552 160408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Zawartość	261154 HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 mm/min
liczba wymian/ostrzy	2
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3552 160408