

Garant

Oprawki przecinaków tokarskich eco, lewe, Szerokość trzonu / skrawania W: 25/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273836 25/3
GTIN	4045197517357
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność. 10xw

wskazówka:

Maks. wymiar \varnothing = ograniczona \varnothing obrabianego przedmiotu ze względu na wykonanie.

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco eco-System nr 317900 – 319886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

\varnothing maks.: 60 mm

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 30 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 26,5 mm

długość główki L_1 : 49 mm

szerokość chwytu: 25 mm

długość całkowita L: 121 mm

Opis techniczny

szerokość chwytu	25 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	30 mm

Szerokość funkcjonalna L ₄	26,5 mm
długość główki L ₁	49 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L	121 mm
Ø maks.	60 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279904
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennech maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6