

Garant**Opakowanie ekonomiczne, RDHX 1003 MOTN, HB7515, 50 szt.**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2144 ST1400
GTIN	4069515046657
Klasa artykułu	GGN

Opis

Pasuje do:

Głowice frezarskie do kopiowania i do płaszczyzn GARANT, nr. 212105–212140.

Zawartość:

50 x 212243 ST1400

wskazówka:**Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.**Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D / a_{pmaks.} = 2 \text{ mm}$.

Opis techniczny

typ	ST1400
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 1003 MOTN
Zawartość	50 szt.
Gatunek	HB7515
posuw f_z na ząb	0,22 mm
liczba wymian/ostrzy	1

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	430 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	330 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	270 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	300 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	210 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	230 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2144 ST1400