

**VBMT 160408, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VBMT 160408 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 140 - 450 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	HQ
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 450 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia