

Garant**VB.T 160404, Gatunek: HB7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261232 HB7310
GTIN	4045197696267
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 160404 HB7310 Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	AM

głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia