

Garant**VB.T 160408, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261234 HB7020
GTIN	4045197699817
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 160408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia