

**Garant****VB.T 160408, Gatunek: HB7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VB.T 160408 HB7310 Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 350 - 600 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	N
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	AM
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia