

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

Łamacz wiórów	SS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia