

**Garant****VC.T 160404, Gatunek: HB7020**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Klasa artykułu	21G

### Opis

VC.T 160404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,25 mm

Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia