

**VC.T 160404, Gatunek: CB7010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VC.T 160404 CB7010 Gatunek: CB7010

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 240 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	70 - 180 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 240 m/min

Zastosowanie dodatkowe	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	CB7010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	Cermetal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia