

**Garant****VC.T 110304, Gatunek: HU7310**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261454 HU7310
GTIN	4045197671684
Klasa artykułu	21G

## Opis

VC.T 110304 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

## Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	N
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	AM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia