

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261454 HB7310
GTIN	4045197671660
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HB7310 Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	AM

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	N
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia