

**Garant****VC.T 160408, Gatunek: HB7310**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	N
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Gatunek	HB7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia