




## Zestawy płytek skrawających do toczenia gwintów, wielk.16, HB 7010, typ: EL



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 271900 EL     |
| GTIN             | 4045197371492 |
| Klasa artykułu   | 21J           |

### Opis

#### Zawartość:

płytki z zarysem pełnym do gwintów metrycznych 60°: nr 270720 wielk. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

płytki z zarysem częściowym do gwintów metrycznych 60°: nr 270745 wielk. 0,5-1,5; 1,75-3

płytki z zarysem pełnym, BSW 55°: nr 270805, wielk. 14; 11

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: BSW

Rodzaj gwintu: G

Rodzaj gwintu: MF-LH

kierunek obróbki: lewy

### Opis techniczny

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| kierunek obróbki          | lewy    |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HM      |
| Gatunek                   | HB 7010 |
| Rodzaj gwintu             | M-LH    |
| Rodzaj gwintu             | MF      |
| Rodzaj gwintu             | M       |

|               |        |
|---------------|--------|
| Rodzaj gwintu | BSW    |
| Rodzaj gwintu | G      |
| Rodzaj gwintu | MF-LH  |
| Rodzaj gwintu | G-LH   |
| Rodzaj gwintu | BSW-LH |