




Zestawy płytek skrawających do toczenia gwintów, wielk.16, HB 7010, typ: IL



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 271900 IL |
| GTIN | 4045197371607 |
| Klasa artykułu | 21J |

Opis

Zawartość:

płytki z zarysem pełnym do gwintów metrycznych 60°: nr 270776 wielk. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

płytki z zarysem częściowym do gwintów metrycznych 60°: nr 270797 wielk. 0,5-1,5; 1,75-3

płytki z zarysem pełnym, BSW 55°: nr 270834, wielk. 14; 11

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: BSW

Rodzaj gwintu: G

Rodzaj gwintu: MF-LH

kierunek obróbki: lewy

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|---------|
| kierunek obróbki | lewy |
| Materiał ostrza | HM |
| Gatunek | HB 7010 |
| Rodzaj gwintu | M-LH |
| Rodzaj gwintu | MF |
| Rodzaj gwintu | M |

| | |
|---------------|--------|
| Rodzaj gwintu | BSW |
| Rodzaj gwintu | G |
| Rodzaj gwintu | MF-LH |
| Rodzaj gwintu | G-LH |
| Rodzaj gwintu | BSW-LH |