

Garant**Noże, lewe, Chwył / wielkość płytki L: 12/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Klasa artykułu	21W

Opis**w dostawie::****Ze standardową płytką podporową 1,5°.**

norma: DIN 4984

Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mmdługość główki L₁: 22 mm

długość całkowita L: 83 mm

śruba mocująca do płytki do gwintów: 279810 2

Płyta podkładowa 1,5°: 272610 1,5

śruba mocująca do płytki podporowej: 279820 1

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
Wielkość chwytu	12 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 2
Płyta podkładowa 1,5°	272610 1,5
śruba mocująca do płytki podporowej	279820 1
pasuje do płytek o wielkości	16 mm
długość główki L ₁	22 mm
długość całkowita L	83 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN 4984

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Płytki podporowa do oprawki kąt pochylenia 1,5 stopnie

272610 1,5

Śruby mocujące

272500

śruba do płytki podporowej

272540

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10

674248 TX10

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

śruba do płytki podporowej Typ 1

279824 1

Śruby mocujące Typ 2

279810 2