

Garant

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 40 A = 200, ø trzpienia d1: 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	300910 40
GTIN	4045197285331
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

GARANT – Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

- Z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
- Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	41 mm
ø trzpienia d ₁	40 mm

Karta danych

wymiar A długości wysięgu	200 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	40
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	27 mm
Ø zewn. D	70 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
Ø mocowania D ₁	40 mm
adapter	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/300910-40>