



## Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC h7: 10,8 cale lub mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122778 10,8   |
| GTIN             | 4045197837479 |
| Klasa artykułu   | 12F           |

### Opis

#### Wykonanie:

#### HOLEX Pro Steel:

**Proste ostrza główne i specjalny kształt rowków** zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węgla spiekane o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

#### Zalecenie:

#### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.

#### wskazówka:

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 54,8 mm

długość całkowita L: 118 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 12 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,22 mm/obr,

### Opis techniczny

|   |         |
|---|---------|
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$ | 54,8 mm |
| Ø nom. $D_c$                                  | 10,8 mm |

|   |                     |
|---|---------------------|
| posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,22 mm/obr,        |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>                 | 12 mm               |
| norma                                   | DIN 6537            |
| Liczba ostrzy Z                         | 2                   |
| długość całkowita L                     | 118 mm              |
| Tolerancja Ø nominalnej                 | h7                  |
| Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub> | 71 mm               |
| Seria                                   | HOLEX Pro Steel     |
| powłoka                                 | TiAlN               |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;               | VHM                 |
| głębokość wiercenia do                  | 6×D                 |
| kąt wierzchołkowy                       | 140 stopni          |
| chwyt                                   | DIN 6535 HE z h6    |
| chłodzenie wewnętrzne                   | tak, przy 25 barach |
| Strategia skrawania                     | HPC                 |
| pierścień barwny                        | zielone             |
| Rodzaj produktu                         | Wiertła kręte       |