

Garant**Noże, lewe, Chwył / wielkość płytki L: 25/22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Klasa artykułu	21W

Opis**w dostawie::****Ze standardową płytką podporową 1,5°.**

norma: DIN 4984

Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mmdługość główki L₁: 36 mm

długość całkowita L: 155 mm

śruba mocująca do płytki do gwintów: 279810 3

Płyta podkładowa 1,5°: 272616 1,5

śruba mocująca do płytki podporowej: 279824 2

Opis techniczny

Płyta podkładowa 1,5°	272616 1,5
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 3
długość główki L ₁	36 mm
Wielkość chwytu	25 mm
śruba mocująca do płytki podporowej	279824 2
pasuje do płytek o wielkości	22 mm
długość całkowita L	155 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN 4984

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Śruby mocujące

272510

Płytki podporowa do oprawki kąt pochylenia 1,5 stopień

272616 1,5

śruba do płytki podporowej

272550

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

śruba do płytki podporowej Typ 2

279824 2

Śruby mocujące Typ 3

279810 3