



## Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC h7: 19,2 cale lub mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	122778 19,2
GTIN	4045197837905
Klasa artykułu	12F

### Opis

#### Wykonanie:

#### HOLEX Pro Steel:

**Proste ostrza główne i specjalny kształt rowków** zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węgla spiekane o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

#### Zalecenie:

#### Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość śrub mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.

#### wskazówka:

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 72,2 mm

długość całkowita L: 153 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 20 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,28 mm/obr,

### Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm/obr,
norma	DIN 6537

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	72,2 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	101 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h7
długość całkowita L	153 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	19,2 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 barach
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte