



Płytki do przecinania wersja neutralna,, CU7033, szerokość skrawania W: 2,2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273300 2,2
GTIN	4045197143396
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytki do przecinania wersja neutralna, 2,2 mmpromień naroża: 0,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,07 mm/obr,

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,07 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	Cermetal
Głębokość skrawania a _{p maks.}	2,2 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	CU7033
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne