

Mitutoyo**Zestawy cyfrowych średnicówek mikrometrycznych, zakres pomiarowy: 25-50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.

Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.

Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniem usterek.

Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-25 z hartowanej stali z powłoką tytanową.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 429110, pierścienie nastawcze.

Kalibracja: S6

stopień ochrony IP: IP 65

liczba śrub mikrometrycznych: 3

liczba pierścieni nastawczych: 2

Ø pierścieni nastawczych: 30/40 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	25 - 50 mm
liczba pierścieni nastawczych	2
Ø pierścieni nastawczych	30/40 mm
liczba śrub mikrometrycznych	3
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 25-50 mm	011240 25-50
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 3/150	429010 3/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 28 mm

484030 28

Nadajnik Typ S16E

498966 S16E