


**Płytko do przecinania i wcinania, HU7310, Szerokość skrawania W: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273697 2
GTIN	4045197580405
Klasa artykułu	21L

Opis

Płytko do przecinania i wcinania 2 mm Tolerancja szerokości skrawania W: $\pm 0,03$ mm
posuw f: 0,05 - 0,15 mm/obr,

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	Ti
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HU7310
promień naroża R	0,2 mm

liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne