



## Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, HB7020, Szerokość skrawania W: 2,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273725 2,5
GTIN	4045197578303
Klasa artykułu	21J

### Opis

Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna 2,5 mm Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,03$  mm  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 1,2 mm  
posuw f: 0,08 - 0,2 mm/obr,

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2,5 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
posuw f	0,08 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7020
promień naroża R	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne