

**Garant****Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe, CBN825, Szerokość skrawania W: 2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273746 2
GTIN	4045197643612
Klasa artykułu	21H

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Zastosowanie główne	H
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CBN825
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 55 HRC	nadaje się	100 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	100 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	100 m/min	H
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		