

Garant
Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 16/2 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	273750 16/2
GTIN	4045197484413
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 6 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 16 mm

długość główki L_1 : 30 mm

szerokość chwytu: 16 mm

długość całkowita L: 100 mm

śruba: 279815 5 (TX25; 6 Nm)

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	6 mm
szerokość chwytu	16 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	16 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
śruba	279815 5 (TX25; 6 Nm)
długość główki L_1	30 mm
długość całkowita L	100 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279903
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
śruba zaciskowa Typ 5	279815 5