

Garant**Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 25/6 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273750 25/6
GTIN	4045197484598
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 18 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 26,5 mm

długość główki L_1 : 39 mm

szerokość chwytu: 25 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba: 279815 7 (TX30; 8 Nm)

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	6 mm
śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Szerokość funkcjonalna L_4	26,5 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	18 mm
szerokość chwytu	25 mm
długość główki L_1	39 mm
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279906
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX30	674248 TX30
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba zaciskowa Typ 7	279815 7