

**Garant**
**Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 12/2 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 12/2
GTIN	4045197484604
Klasa artykułu	21W

**Opis**
**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 6 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 12 mm

długość główki  $L_1$ : 30 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba: 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	2 mm
Szerokość funkcjonalna $L_4$	12 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	6 mm
długość główki $L_1$	30 mm
szerokość chwytu	12 mm
śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279902
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba zaciskowa Typ 4	279815 4