

**Garant****Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 25/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 25/3
GTIN	4045197484185
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	33 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Szerokość funkcjonalna $L_4$	26,5 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	9 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L	150 mm
szerokość chwytu b	25 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

## Aksesoria

śruba zaciskowa Typ 6	279815 6
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600