

Garant**Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 20/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 20/6
GTIN	4045197484758
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Szerokość skrawania W: 6 mm

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 18 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 21,5 mm

długość główki L_1 : 40 mm

szerokość chwytu: 20 mm

długość całkowita L: 125 mm

Opis techniczny

śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
szerokość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	21,5 mm
długość główki L_1	40 mm
Szerokość skrawania W	6 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	18 mm
długość całkowita L	125 mm
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279906
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX30	674248 TX30
śruba zaciskowa Typ 7	279815 7