

Garant
Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 20/5 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	273750 20/5
GTIN	4045197484567
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 15 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 21,5 mm

długość główki L_1 : 38 mm

szerokość chwytu: 20 mm

długość całkowita L: 125 mm

śruba: 279815 7 (TX30; 8 Nm)

Opis techniczny

szerokość chwytu	20 mm
śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
długość główki L_1	38 mm
Szerokość skrawania W	5 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	15 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	21,5 mm
długość całkowita L	125 mm
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279906
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX30	674248 TX30
śruba zaciskowa Typ 7	279815 7