

Garant**Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 1,5×D, prawe, Ø D: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268463 11
GTIN	4045197470010
Klasa artykułu	21X

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne,
pogłębianie.

wskazówka:

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
- **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**

chłodzenie wewnętrzne: tak

tolerancja Ø otworu D: 0/+0,27 mm

Długość użyteczna L₁: 16,5 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

długość całkowita L_{ges}: 100 mm

płytki skrawające nr 268472–268498: WCHX 0602..

śruby mocujące: 269028 32

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	16 mm
tolerancja Ø otworu D	0/+0,27 mm
Ø nomin. D	11 mm
śruby mocujące	269028 32
płytki skrawające nr 268472–268498	WCHX 0602..

długość całkowita L_{ges}	100 mm
Długość użyteczna L_1	16,5 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. napęd TX8/1	269480 TX8/1
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 32	269028 32