



Smarownica akumulatorowa 562 bar, Typ: M12GG



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Do napełniania płynnym smarem (objętość maks. 500 ml) lub kartuszami (objętość 400 g).

Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 3.

Z zaworem odpowietrzającym. Długość smarownicy 355 mm, długość wężyka 914 mm, ustnik uniwersalny.

w dostawie::

Ładowarka szybkiego działania C12C, wąż ze złączem uniwersalnym, torba transportowa.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073814.

Opis techniczny

Pojemność	500 cm ³
długość wężyka	914 mm
Gwint przyłączeniowy wężyka	M10×1
pojemność akumulatora	4 Ah
Napięcie akumulatorów	12 V
pasujący do naboju o wielkości	400 g
Ø węża	13 mm

długość	355 mm
oznaczenie producenta	M12GG
Odpowiednie wkłady	083590
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Rodzaj produktu	Smarownica

Aksesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora MB12	073815 MB12
--	-------------