

Garant
Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 1,5×D, prawe, Ø D: 26 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268463 26
GTIN	4045197470065
Klasa artykułu	21X

Opis
Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
chwyt walcowy.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

wskazówka:

- **wybierać możliwie jak największe promienie naroży**
- **wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).**

chłodzenie wewnętrzne: tak

tolerancja Ø otworu D: 0/+0,33 mm

Długość użyteczna L₁: 39 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

długość całkowita L_{ges}: 180 mm

płytki skrawające nr 268472–268498: WCHX 1305..

śruby mocujące: 269028 36

Opis techniczny

płytki skrawające nr 268472–268498	WCHX 1305..
Ø nomin. D	26 mm
tolerancja Ø otworu D	0/+0,33 mm
śruby mocujące	269028 36
Ø chwytu D _s	32 mm

długość całkowita L_{ges}	180 mm
Długość użyteczna L_1	39 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. napęd TX25	269480 TX25
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
śruby mocujące Typ 36	269028 36