


Garant**SCMT 09T308, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7120-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia