

**Garant****SCMT 09T308, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SCMT 09T308 HB7120-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,25 mm

Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia